

HESA *VISION*

MTC-02 (cod. KUMTC02)

Monitor 14" a colori

MTC-06 (cod. KUMTC06)

Monitor 21" a colori

Manuale utente

AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =



HESA S.p.A.

Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. 02.380361 - Fax. 02.38036701
www.hesa.com • e-mail: hesa@hesa.com

Filiali: Scandicci (FI) - Roma - Modugno (BA) - Catania (agenzia con deposito)

DT00762HE0109R01

Avvertenza

Per ridurre il rischio di incendio e scossa elettrica, non esporre questo prodotto alla pioggia, all'acqua o in ambiente umido.

Descrizione

Il monitor dopo l'accensione rileva automaticamente il sistema NTSC/PAL e la funzione multi segnale ingresso/uscita compatibili con telecamera, con sintonizzatore TV VCR, giochi TV, ecc.


Caratteristiche

- Sistema PAL/NTSC commutabile automaticamente
- Con segnale d'ingresso Y/C
- Tensione di alimentazione variabile da 90 Vc.a. a 260 Vc.a.
- Alta risoluzione, alte prestazioni
- Auto Amp (opzione)

Attenzione

- (1) Non installare questo monitor in un luogo eccessivamente caldo, ed evitare di ostruire le aperture di ventilazione nelle parti inferiore e posteriore del cabinet. Potrebbero verificarsi guasti ai componenti o danni al cabinet.
- (2) Nel caso di non utilizzo del monitor per numerosi giorni, si consiglia di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- (3) Alcuni comuni prodotti spray, detergenti, solventi o lucidanti possono danneggiare la finitura della superficie del cabinet. Per la pulizia, i migliori risultati si ottengono con sapone neutro e acqua e con un panno morbido per l'asciugatura.

Identificazione e funzionamento di comandi / regolazioni



Interruttore di accensione

L'interruttore a pulsante comanda accensione/spegnimento del monitor.

LED indicatore accensione

Il LED si illumina quando il monitor è acceso.

Selezione canale

L'interruttore a pulsante permette la selezione del segnale tra Video-1 o Video-2.

Selezione funzione

L'interruttore a pulsante permette la regolazione del contrasto, del colore, della nitidezza e della tinta.

VOL+ e VOL-, interruttori per la regolazione del volume


Premere i pulsanti per la regolazione del volume.

Connettori ingresso e uscita segnali video

Questi connettori BNC permettono di interconnettere il segnale video in installazioni dove è richiesta la visualizzazione delle immagini su più monitor. Un segnale video standard di 1,0 Vpp applicato a INGRESSO VIDEO apparirà anche su USCITA VIDEO. Usare un cavo coassiale con connettore tipo BNC per questi collegamenti.

Y/C INPUT (posteriore)

Questo connettore provvede all'ingresso del segnale Y/C.



Ingresso e Uscita Audio (posteriore)

Questi connettori RCA provvedono all'ingresso e all'uscita del segnale AUDIO.

Installazione

1. Scegliere una sistemazione comoda per il nuovo monitor a colori ma seguire le informazioni importanti contenute nel paragrafo "ATTENZIONE".
2. Collegare il cavo rete alla spina del monitor e alla presa di corrente.
3. Selezionare l'ingresso di segnale appropriato (BNC o Y/C), e collegarlo al monitor.

Funzionamento

1. Seguire la procedura di "INSTALLAZIONE" per installare e collegare il monitor.
2. Accendere il monitor, osservare che il LED indicatore si illumini.
3. Dopo circa 30 secondi, sullo schermo del monitor sarà visualizzata un'immagine.
4. Regolare luminosità, contrasto, colore, tonalità per ottenere la migliore qualità di visualizzazione.
5. Il monitor dovrà ora presentare una visualizzazione chiara e brillante.

Pulizia

Per pulire la superficie del monitor usare del sapone delicato e acqua e asciugare con un panno morbido

Queste apparecchiature devono essere installate da un tecnico professionalmente qualificato per le installazioni di impianti di sicurezza.

Dichiarazione di conformità:

La Hesa S.p.A., Via Triboniano, 25 – 20156 MILANO dichiara che le apparecchiature **MTC-02 e MTC-06** sono conformi ai requisiti essenziali richiesti dalle normative comunitarie:

- 73/23/CEE
- 93/68/CEE

è stato applicato il seguente documento normativo:
EN 60065 : 2002

